

RELEASE INFORMATION

機能追加アップデート

Ver. 2.0.0

CADデータが、
そのまま**訓練用の母材**になる。



NEW

実際の作業パーツを用いたリハーサル機能

お手持ちのCADデータを、専用アプリケーションを通じてWeldNextのMRモードに表示できるようになりました。実際に扱うパーツそのものを目の前に映し出し、「**本番前のリハーサル**」を、**実物と同じ形状・同じ寸法**で行えます。従来のリハーサル体験が、実業務そのものに近づきます。


ご利用の流れ(3ステップ)

STEP 1 専用アプリケーションを
PCにインストール

Windows PCに専用アプリケーションをインストールします。

STEP 2 ヘッドセットとPCを
有線接続

Meta Quest3とPCをUSBケーブルで接続します。ネットワーク経由のアップロードは行いません。

STEP 3 CADデータを最適化し、
ヘッドセットへ送信

アプリ内でCADデータを最適化し、ヘッドセットに転送。MRモードですぐに使えます。(※1)

SAFE
SECURITY

機密データを、外部に置かない。

CADデータはPCとヘッドセットの有線接続でのみ転送。サーバーなど外部へアップロードされることはありません。機密性の高い設計データも安心してご利用いただけます。(※2)

STEP
FORMAT

対応データ形式は「STEP」。

製造・設計の現場で広く使われる中間フォーマットのSTEP形式に対応(2026年8月現在)。対応形式は今後のアップデートで順次拡充予定です。

ご利用条件

本機能は、年間サブスクリプション「WeldNext+ (ウェルドネクストプラス)」にご加入のお客様が対象のサービスです。

※1：ポリゴン数が莫大なデータに関しては時間がかかることがあります。

※2：WeldNext+のご利用にはライセンス認証のため別途ネットワーク環境が必要です。CADデータ自体は有線接続でのみ転送されます。

機能の詳細・**デモのご依頼**はお気軽にお問合せください。

製品について

イマクリエイイト株式会社 weldnext@ima-create.com

デモについて

コベルコ溶接テクノ株式会社 kwts.eigyo@kobelco.com

